

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Previsna dolžina/velikost ploščice:  
66/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268816 66/07
GTIN	4045197592118
Razred artikla	21V

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	TDAT 07010.
Srednji premik $L_3$	4,8 mm
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	9,14 mm
ISO-oznaka držala	AH08H STLDR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 12
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja $L_2$	7,49 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
$\varnothing$ držala $D_s$	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 12

269028 12

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500