



ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308964 14
GTIN	4069515025140
Razred artikla	32Z

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni Ø.

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 25
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	430 E
Zunanji Ø D	25,7 mm
Celotna dolžina L	34 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna stročnica