



ER-vpenjalna stročnica, ER 40, Nazivni Ø vpenjanja d: 4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309043 4
GTIN	4069515025539
Razred artikla	32Z

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10–9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj je 0,5 mm).

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 40
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	472 E
Zunanji Ø D	41 mm
Celotna dolžina L	46 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna stročnica