



LED-EX žepna svetilka z baterijami, Tip: 4AAZOOM



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.

Visokozmogljive LED-sijalke so odporne proti udarcem, prahu in vodi.

Z **reflektorjem z LED tehnologijo. Ročna svetilka LED, primerna tudi za namestitev na čelado, s funkcijo povečave.** Svetlobni snop je mogoče izostriti (svetlobni stožec 16°–33°).

Patentiran optični sistem.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Čas obratovanja	8 h
Število vključenih baterij	4
Barva ohišja	rumena
Ø glave	35 mm
Svetlobni tok	130 - 165 lm
Cona ATEX	cona 0
Cona ATEX	cona 20
Tip baterij	Mignon, AA
Masa	176 g

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Celotna dolžina	170 mm
Lastnosti naprave	Primerno za EX-področje
Dolžina osvetlitve	100 m
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081553 LR6
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081559 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081554 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081552 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081551 LR6