

Garant
Držalo za notranje struženje HM, desno, Previsna dolžina/velikost ploščice: 85/S5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Razred artikla	21V

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E08K SGLPR/LS5
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	10,72 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	GPCT S5010.
Srednji premik L_3	6,4 mm
Velikost ploščice	5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 6
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	7,49 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 6

269028 6

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500