

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Previsna dolžina/velikost ploščice: 85/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Razred artikla	21V

Tehnični opis

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	13,54 mm
Srednji premik L_3	8,15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice primerna obračalna rezalna ploščica	269028 11 GCCT 06020.
ISO-oznaka držala	E10K SGLCR/L06
Velikost ploščice	6 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	9,5 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 11

269028 11

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200