

Garant**Nož za notranje struženje HM, desni, Previsna dolžina/velikost ploščice:
75/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Razred artikla	21V

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 12
primerna obračalna rezalna ploščica	TDAT 07010.
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L_3	3,71 mm
ISO-oznaka držala	E06J STLDLDR/L07
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	7,06 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Višina vpenjanja L_2	5,54 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 12	269028 12
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500