



Momentni ključ brez natičnega orodja, Maksimalni vrtilni moment: 25Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	656220 25
GTIN	4013288219756
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Zelo robusten enoročni momentni ključ (pogonski 4-kotnik, 1/2 palca) z ergonomičnim dvokomponentnim ročajem in dvosmerno ragljo s 45 zobmi. Enostavno nastavljanje in zavarovanje privzete vrednosti se zagotovi s slišnim in otipljivim zaskokom pri dosegu vrednosti na skali ter z dobro čitljivostjo glavne in fine skale. Jasno slišen in otipljiv sprožilni mehanizem, ko je dosežena nastavljena vrednost vrtilnega momenta. Za zatezanje v desno. **Merilna enota: Nm, lbfft.**

Funkcija:

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrednosti **le pri zatezanju v desno: $\pm 4\%$** .

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Tehnični opis

Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
--------------------------------	-------------------------

Podatkovni list

Maksimalni vrtilni moment	25 Nm
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l ₁]	222,5 mm
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Delitev skale, 1 črtica =	0,1 Nm
Območje vrtilnega momenta	2,5 - 25 Nm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Celotna dolžina L	292 mm
Način priključka	za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Princip sproženja	kratka mehanska sprožitev
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Prikazovalnik	analogni
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l ₃]	240 mm
Vpenjalo za natična orodja	9×12 mm
Masa	515 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l ₂]	17,5 mm
Merilno orodje	mehansko
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O1
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±4 %
Povratne informacije	zvočni signal
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne

Podatkovni list

Pomožni kazalec

ne

Vrsta izdelka

Momentni ključ

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/656220-25>