



Momentni ključ brez natičnega orodja, Maksimalni vrtilni moment: 200Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	656220 200
GTIN	4013288219787
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Zelo robusten enoročni momentni ključ (pogonski 4-kotnik, 1/2 palca) z ergonomičnim dvokomponentnim ročajem in dvosmerno ragljo s 45 zobmi. Enostavno nastavljanje in zavarovanje privzete vrednosti se zagotovi s slišnim in otipljivim zaskokom pri dosegu vrednosti na skali ter z dobro čitljivostjo glavne in fine skale. Jasno slišen in otipljiv sprožilni mehanizem, ko je dosežena nastavljena vrednost vrtilnega momenta. Za zatezanje v desno. **Merilna enota: Nm, lbfft.**

Funkcija:

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrednosti **le pri zatezanju v desno: $\pm 3\%$** .

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Tehnični opis

Princip proženja

kratka mehanska sprožitev

Podatkovni list

Standard	DIN EN ISO 6789
Merilni postopek	Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Celotna dolžina L	487 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [I ₃]	435 mm
Masa	1264 g
Dolžina ročice brez natičnega orodja [I ₁]	409,5 mm
Maksimalni vrtilni moment	200 Nm
Povratne informacije	zvočni signal
Območje vrtilnega momenta	40 - 200 Nm
Kalibriranje	O1
Merilno orodje	mehansko
Način priključka	za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Delitev skale, 1 črtica =	1 Nm
Vpenjalo za natična orodja	14×18 mm
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Prikazovalnik	analogni
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Nastavljena mera na momentnem ključu [I ₂]	25,5 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne

Pomožni kazalec

ne

Vrsta izdelka

Momentni ključ

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/656220-200>