

AEG

Udarni vijačnik, akumulatorski udarni vijačnik



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070229 BSB18SBL22
GTIN	4058546403430
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačnik z motorjem brez ščetk.

- **Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.**
- **2-stopenjsko kovinsko ohišje gonila z vklopnim udarnim mehanizmom za vrtnje v kovino, kamen in zid.**
- **Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta in snemljiva vrtna glava.**

Vrtni vijačnik Sub-Compact za vrhunsko uporabniško produktivnost in ergonomijo. Primerno za uporabo v ozkih prostorih.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073841–073848.

Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Masa	1,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtnja	<2,5 m/s ²

Podatkovni list

Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 450 min ⁻¹
Največji vrtilni moment v mehko	32 Nm
Pakiranje	Transportni kovček
Oznaka proizvajalca	BSB 18SBL2-202C
Tipična uporaba	Heavy Duty
Napetost akumulatorja	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Izvedba motorja	Brez ščetk
Število vključenih akumulatorjev	2
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1750 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	65 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Vrsta izdelka	Udarni vrtni vijačniki