

AEG

Udarni vijačnik, 18 V, akumulatorski udarni vijačnik, maks. Ø vijakov M16, vpenjalo orodij, zunanji kvadrat, 1/2-colski



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074016 BSS18HTF12
GTIN	4058546483005
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Zmogljiv 18-voltni akumulatorski udarni vijačnik s 1/2-colnim štirikotnim vpenjalom orodij.

- **LED-osvetlitev delovnega območja.**
- **Ročaj z mehko prevleko.**
- **Zaponka za pas.**
- **Nastavitev vrtilnega momenta v 4 stopnjah, vklj. s funkcijo AutoStop za optimalno zategovanje in sproščanje kolesnih matic.**
- **Brezkrtalni motor.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod 073841–073848

Tehnični opis

Tipična uporaba	Heavy Duty
Masa	3,05 kg

Podatkovni list

Maksimalni vrtilni moment	1220 Nm
Napetost akumulatorja	18 V
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Število vključenih akumulatorjev	0
Oznaka proizvajalca	BSS 18HTF12BL-0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število udarcev	0 - 1900 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Vrsta izdelka	Udarni vijak