

**Garant**

**Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale, L = 160 mm, Ø d/Ø D1: 25/10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302414 25/10
GTIN	
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Prevrtna za dovajanje hladilnega sredstva (IKZ).

**Brez vijaka** za nastavljanje dolžine, **kratek** in **z izvrtinami za hladilne kanale** (brez možnosti zapiranja).

**Uporaba:**

Za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah, hidravlično-raztezni vpenjalnih glavah in glavah za ER-vpenjalne stročnice.

**Napotek:**

Maksimalno dovoljeno število vrtljajev 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Ø držala d	25 mm
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 160 mm
Izvrtina za hladilni kanal	brez možnosti zaklepanja
Vrsta izdelka	Podaljšek

