



Kombinirani trn za rezkarje, SK 40 A = 52, Ø trna d1: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302500 40
GTIN	4250122600800
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in pritezni vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	27 mm
Previsna dolžina A	52 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	40
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	41 mm
Ø trna d ₁	40 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	40
Navoj M	M16
Celotna dolžina L	172 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40

Vpenjalni $\varnothing D_1$	40 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Specialni ključ za \varnothing trna 40 mm	309840 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni vijak za rezkar za \varnothing trna 40 mm	309860 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Sojemalni obroč za \varnothing trna 40 mm	309870 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40