



## LED-EX žepna svetilka z baterijami, Tip: 2ELED



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081522 2ELED
GTIN	032705133417
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.

**Visokozmogljiva kontrolna svetilka, odporna proti udarcem, prahu in vodi.**

**Zmogljiva** svetilka LED v obliki pisala z žepno zaponko. Svetlobni snop srednjih tonov, 6500 K. Lahka, s prileganjem v vsako torbo za orodje in v vsak žep jopiča. Stikalo na zadnji strani. Z nastavkom optičnih vlaken je idealna za osvetlitev težko dostopnih ozkih mest.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Tehnični opis

Svetlobni tok	40 lm
Cona ATEX	Cona 1
Cona ATEX	Cona 21
Tip baterij	Micro, AAA
Število vključenih baterij	2
Barva ohišja	rumena
Čas obratovanja	3 h
Ø glave	22 mm
Masa	55 g
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Celotna dolžina	132 mm
Lastnosti naprave	Primerno za EX-področje
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081553 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081552 LR3
Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081559 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081551 LR3
Nastavek iz optičnih vlaken za zelo natančno osvetlitev Tip 2ELED	081528 2ELED
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081554 LR3