

**Štirikotni surovec, HSS Co 10, D × dolžina: 8X100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	295000 8X100
GTIN	4045197187321
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Okrogli in kvadratni stružni noži imajo ravna, pravokotna konca.

HSS Co 10 (10 % kobalta, 67 HRC).

Štirikotni stružni noži, po DIN 4964, oblika B. Širina: toleranca h12. Konci posneti.

Uporaba:

Za struženje, notranje struženje, zarezovanje itd.; posebej primerno kot surovi material za izdelavo profilnih jekel.

Tehnični opis

Dolžina	100 mm
Mera 4-kotnika D	8 mm
Rezalni material	HSS Co 10
Vrsta izdelka	Stružni noži