



Udarni vijačnik, 12 V, akumulatorski udarni vijačnik, primerno za jeklo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074014 M12CIWF125
GTIN	4058546483265
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusten, zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik FUEL™ z EC-motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.
- Dolga življenjska doba in visoka energijska učinkovitost.
- Čvrsto kovinsko ohišje gonila in ergonomično oblikovan sredinski ročaj z mehko oblogo.
- Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev.
- Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči.
- DRIVE CONTROL™ omogoča hiter prekop med preklopnimi stopnjami z različnimi nastavitvami števila vrtljajev in vrtilnega momenta.

Z razcepnim obročkom.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, HD-kovčkom.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073801–073840.

Tehnični opis

Podatkovni list

Število udarcev, stopnja 3	0 - 3300 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	12 V
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število udarcev, stopnja 2	0 - 3000 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji	542 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,5 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	2
Masa	1 kg
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvajalca	M12FCIWF12G3-502X
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M16
Tipična uporaba	Heavy Duty
Število udarcev, stopnja 1	0 - 1500 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik