



Pritezni čepi zatesnjen, oblika A, z izvrtino, za strmi konus: 30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308613 30
GTIN	4069515028752
Razred artikla	32Z

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
- Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
- Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.

Tehnični opis

Navoj M	M12
Celotna dolžina L	44 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 30
Ø glave D ₁	13 mm
za strmi konus	30
L ₁	24 mm

Podatkovni list

Ø zveze D	17 mm
Kot A	15 stopinj
Maksimalni zatezni moment	20 Nm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard priteznih čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čepi