



Glava za OZ-vpenjalne stročnice, SK 40, Vpenjalna širina: 2-25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Kroglično uležajena vpenjalna matica.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v OZ-vpenjalne stročnice po ISO 10897.

Dodatni pribor:

OZ-vpenjalne stročnice art. 309540 – 309560, garnitura art. 309562 (tip 462 E) za vel. 2–25, objemni ključ art. 628400.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 25 mm
Nadomestna vpenjalna matica art. 309670	2 - 25
Navoj M	M16
Previsna dolžina A	66 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	58/62
Celotna dolžina L	159 mm
Zunanji Ø D	60 mm
Vpenjalni Ø D ₁	2-25 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309550 12
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309550 18
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Objemni ključs kljunom za zunanji Ø matice 58/62 mm	628400 58/62
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309550 16
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	309550 24
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	309550 23
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309550 5
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	309550 21
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309550 11
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309550 15
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309550 13
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309550 22
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309550 6
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309550 10
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309550 8
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309550 14
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309550 7
Vpenjalni ključ za pritezne čepISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
OZ-vpenjalna matica Vpenjalno območje vpenjalne glave 2-25 mm	309670 2-25
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309550 19
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309550 25
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309550 9
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309550 4
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309550 20
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309550 17