



Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302420 20
GTIN	4250122600299
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	156 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	20
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Navoj M	M16
Zunanji Ø D	52 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
	308700 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm	309900 20