

**Garant****Izmenljiva rezalna glava Master Mute desno, za CN .. Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 265100 40/12  |
| GTIN                  | 4069515031738 |
| Razred artikla        | 29E           |

**Opis****Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

**Tehnični opis**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Srednji premik $L_3$                          | 27 mm       |
| Velikost ploščice                             | 12 mm       |
| Podložna ploščica                             | 269005 22   |
| Celotna dolžina L                             | 33 mm       |
| Serija                                        | Master Mute |
| primerna obračalna rezalna ploščica           | CN.. 1204.. |
| Vijak za podložno ploščico                    | 269013 9    |
| Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$ | 50 mm       |

## Podatkovni list

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vpenjalnik                | 259038 21     |
| Vijak za vpenjalno spono  | 259021 8      |
| Ø držala D <sub>s</sub>   | 40 mm         |
| Število hladilnih kanalov | 3             |
| Vrsta uporabe             | desno         |
| Notranje hlajenje         | da            |
| Vrsta izdelka             | Rezalna glava |

### Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265100-40/12>