

Garant**Izmenljiva rezalna glava Master Mute levo, za CN .. Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Razred artikla	29E

Opis**Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

Tehnični opis

Vijak za vpenjalno spono	259021 8
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	50 mm
Serijska	Master Mute
Srednji premik L ₃	27 mm
Celotna dolžina L	33 mm
Vpenjalnik	259038 21
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	269005 22

Podatkovni list

Vijak za podložno ploščico	269013 9
Ø držala D _s	40 mm
Število hladilnih kanalov	3
Vrsta uporabe	levo
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265101-40/12>