

Garant**Izmenljiva rezalna glava Master Mute levo, za DN .. Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265115 32/11
GTIN	4069515031851
Razred artikla	29E

Opis**Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 21
Celotna dolžina L	26 mm
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	40 mm
Podložna ploščica	269005 20
Vijak kolenske ročice	259018 19
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Srednji premik L ₃	22 mm

Podatkovni list

Serija	Master Mute
Ø držala D _s	32 mm
Število hladilnih kanalov	3
Vrsta uporabe	levo
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265115-32/11>