

Garant**Izmenljiva rezalna glava Master Mute za WN... Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265128 40/08
GTIN	4069515032018
Razred artikla	29E

Opis**Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

Tehnični opis

Serija	Master Mute
Velikost ploščice	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja D_{min}	50 mm
Celotna dolžina L	26 mm
Podložna ploščica	269005 16
Vijak kolenske ročice	259018 18
Kolenska ročica	259015 18
Srednji premik L_3	27 mm

Podatkovni list

Ø držala D _s	40 mm
Število hladilnih kanalov	3
Vrsta uporabe	desno
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265128-40/08>