



Udarni vijačnik, akumulatorski udarni vijačnik



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074801 IDS18V200T
GTIN	4053423301106
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Industrijski udarni vijačnik s konstantnim, vnaprej nastavljenim izhodnim navorom.

- **9 stopenj specifičnega zateznega momenta s # +/-15 % skladnostjo vsakega vijaka.**
- **Kontrolna lučka zategovanja.**
- **Trajno stikalo senzorja Hall: Povečajte preklopni cikel za 2-5-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s tradicionalnimi izdelki.**
- **Razlikovanje navora (izklopni navor, največji navor, sprostitveni navor).**
- **Procesno varno: Funkcija zaklepanja za nastavitev navora prek povezave NFC (s Pro360) za zagotavljanje zanesljivosti procesa.**
- **Omogočena je povezljivost za nadzor procesa (beleženje OK/NOK, funkcija štetja vijakov).**
- **Olajšanje uporabe: Svetlobna dioda stanja ob zaključku zategovanja, zvočni signal.**
- **Enostavnost uporabe: Ozek ročaj, optimiziran za industrijsko uporabo (brez mehkega oprijema).**
- **Standardizirana baterijska platforma za Bosch orodja EXACT Clutch Tools.**
- **Daljša življenjska doba in manjša obremenitev s hrupom zaradi samodejnega izklopa.**
- **Možnost namestitve visečih kavljev.**
- **Ciljna skupina: avtomobilska industrija, težki stroji, železnica.**

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Masa	1,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	11,6 m/s ²
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Oznaka proizvajalca	IDS 18V-200 T
Število vrtljajev v prostem teku	0 - 2500 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Omrežno napajanje
Tipična uporaba	Heavy Duty
Število udarcev	0 - 3500 min ⁻¹
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Maksimalni vrtilni moment	300 Nm
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Vrsta izdelka	Udarni vijačniki