



**Multinorm hlače, inherentne, mornarsko modra/rumena, Konfekcijska velikost DE: 60**



**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091682 60     |
| GTIN                  | 7330509622254 |
| Razred artikla        | 04T           |

**Opis**

**Izvedba:**

Inovativna zaščitna delovna oblačila v skladu z več standardi v sodobnem dizajnu. Visoka stopnja zaščite in prijetno udobje nošenja. Moderni kroji, kakovostna tkanina in dobra izdelava zagotavljajo dobro sprejemljivost nošenja in dolgo življenjsko dobo.

**Inherentne hlače Multinorm**, sestavljene iz posebne mešanice tkanin, ki daje hlačam antistatične in ognjeodporne lastnosti.

- **Snemljiv žep za dokumente.**
- **Žep na zadnjici z mehom in poklopцем.**
- **Žep na nogi z mehom.**
- **Žep na nogi s poklopцем in zapiralom s pritisknim gumbom.**
- **Žep za mobilni telefon in pisala.**
- **Ojačan žep za zložljivi meter.**
- **Ognjevzdržni odsevni trakovi z dvojnimi šivi.**

**Standard:**

- **EN 1149-5.**
- **EN ISO 11611, razred 1 A1+A2.**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.**
- **EN ISO 20471, razred 1.**

## Podatkovni list

- **EN 13034 PB 6.**
- **EN 14404:2004+A1:2010.**
- **EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 11 cal/cm<sup>2</sup>, ELIM 10 cal/cm<sup>2</sup>.**
- **EN 13034.**

### Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

## Tehnični opis

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Konfekcijska velikost DE              | 60                                                     |
| Spol                                  | moški                                                  |
| Sestava tkanine                       | 30 % bombaž                                            |
| Sestava tkanine                       | 44 % modakrila                                         |
| Sestava tkanine                       | 1% specialnih vlaken                                   |
| Sestava tkanine                       | 20% poliamid                                           |
| Sestava tkanine                       | 5 % aramida                                            |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m <sup>2</sup>                                   |
| Pranje                                | 60 °C pisano perilo                                    |
| Pranje                                | Primerno za industrijsko pranje                        |
| Sušenje                               | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) |
| Loki                                  | zmerno vroče, do največ 150 °C                         |
| Olačila v skladu z                    | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti                 |
| Olačila v skladu z                    | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino        |
| Olačila v skladu z                    | DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju                  |
| Barva                                 | mornarsko modra/rumena                                 |
| Standard                              | EN ISO 20471                                           |
| Standard                              | EN 13034-6                                             |
| Standard                              | EN 14404                                               |
| Standard                              | EN IEC 61482-2                                         |
| Vrsta izdelka                         | Opozorilne delovne hlače                               |

