

uvex

Zaščitna čelada uvex pronamic E, Barva: WHITE



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097707 WHITE
GTIN	4066853027362
Razred artikla	04U

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna čelada iz HDPE (polietilen visoke gostote) z zaprto lupino (brez prezračevanja) za uporabo na električnem področju **do AC 1.000 V** in DC 1500 V. Optimalna geometrija naglavnega traku in vratne opore zagotavlja izjemno udobno prileganje. Adapterski sistem omogoča kombinacijo zaščitnih vizirjev, zaščitnih slušalk in svetilk na čeladi. **Odpornost na mraz do -30 °C** in zaščita pred brizganjem taline (MM).

- **6-točkovni trak**
- **30 mm vpenjala Euro-Slot**
- **Trak za zadrževanje znoja iz umetnega usnja**
- **Ravna oblika**
- **Z vrtljivim zapiralom in veliko vratno oporo**

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Tehnični opis

Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralno
Velikost	51 - 65 cm
Masa	396 g
Barva	bela

Podatkovni list

Lastnosti čelade	Zaščitne lastnosti do –30 °C
Lastnosti čelade	Električna izolacija
Lastnosti čelade	Ščiti pred brizgi taline
Material školjke čelade	HDPE
Standard	DIN EN 50365
Standard	DIN EN 397
Vrsta izdelka	Zaščitna čelada