



Kombinirani trn za rezkarje, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 27mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302520 27
GTIN	4250122600831
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Natančnost krožnega teka: ≤ 6 µm

Celotna dolžina L: 203 mm

Dolžina trna za rezkarje L₃ s sojemalnim obročem: 21 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 33 mm

Navoj M: M24

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861: 27

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870: 27

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	33 mm
Navoj M	M24
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	21 mm
Previsna dolžina A	55 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	27

Celotna dolžina L	203 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27
Vpenjalni Ø D ₁	27 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 27 mm	309860 27

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Specialni ključ za Ø trna 27 mm	309840 27
Sojemalni obroč za Ø trna 27 mm	309870 27
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50