

Garant**Izmenljiva rezalna glava Master Mute levo, za DC .. Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265211 32/11
GTIN	4069515035422
Razred artikla	29E

Opis**Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	269028 50
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	40 mm
Podložna ploščica	269005 18
Serijska	Master Mute
Vijak za podložno ploščico	269013 8
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Srednji premik L ₃	22 mm
Celotna dolžina L	27 mm
Velikost ploščice	11 mm

Podatkovni list

Ø držala D _s	32 mm
Število hladilnih kanalov	2
Vrsta uporabe	levo
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Rezalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265211-32/11>