

**Garant****Izmenljiva rezalna glava Master Mute levo, za DC .. Rezalne obračalne ploščice****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 265215 16/07  |
| GTIN                  | 4069515035491 |
| Razred artikla        | 29E           |

**Opis****Primerno za:**

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060–265076.

**Tehnični opis**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Velikost ploščice                             | 7 mm        |
| Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$ | 20 mm       |
| Vijak za obračalno ploščico                   | 269028 38   |
| Celotna dolžina L                             | 11 mm       |
| primerna obračalna rezalna ploščica           | DC.. 0702.. |
| Serijska                                      | Master Mute |
| Srednji premik $L_3$                          | 13 mm       |
| $\varnothing$ držala $D_s$                    | 16 mm       |
| Število hladilnih kanalov                     | 3           |

## Podatkovni list

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vrsta uporabe     | levo          |
| Notranje hlajenje | da            |
| Vrsta izdelka     | Rezalna glava |

### **Ustrezni izdelki**

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265215-16/07>