



**Digitalna merilna ura z upravljanjem na dotik odčitavanje 0,0005 mm,
Merilno območje: 25mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434304 25
GTIN	4059192066611
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil in vgrajenim prikazom tolerance. Dodatne analogne lestvice z mejami tolerance.

Kaljena steklena sprednja stranica z upravljalnimi ploščami na dotik brez obrabe, 3

PREDNASTAVLJENIMI vrednostmi, barvnim LED-zaslonom glede na tolerančni način.

Dinamične merilne funkcije (MAX/MIN/MIN-MAX): za iskanje krožnega teka smeri zasuka in ravnosti.

Funkcija:

PREDNASTAVITEV, toleranca, ABS (prikaz je mogoče nastaviti na nič, ne da bi pri tem izgubili referenco do PREDNASTAVITVE), faktor (multiplikator za merjenje razdalje), funkcija ZAKLEPANJA (zaklep tipk v meniju). Prenos podatkov je mogoč. IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov s $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel št. 498941.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 42
Ø ohišja	58,4 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,004 mm
Kalibriranje	C1
Debelina ohišja	35,8 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	0,65–1,15 N
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	0,00002 col
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Ušesce na hrbtni strani merilne ure	ne
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/434304-25>