



Akumulatorski nihajni brusilnik, Tip: GSS18V-13



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077322 GSS18V-13
GTIN	4059952606187
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Ergonomski brezžični akumulatorski nihajni brusilnik z brezkrtačnim motorjem:

- Optimalen nadzor na velikih površinah zahvaljujoč odličnemu uravnoteženju orodja.
- Hiter napredek pri delu zahvaljujoč brezkrtačnemu motorju in sistemu Bosch Professional 18 V.
- Intuitivno upravljanje s tremi izmenljivimi brusnimi ploščami.

Tehnični opis

Dolžina brusnega papirja (za vpetje)	100 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina brusnega papirja (samopritrdilni)	110 mm
Širina brusnega papirja (za vpetje)	110 mm
Število vibracij	20000 min ⁻¹
Dolžina brusnega papirja (samopritrdilni)	100 mm

Podatkovni list

Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Krožni hod	1,6 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število lukenj	8-kratno
Masa	1,1 kg
Vrsta izdelka	Nihajni brusilnik