



Akumulatorski kotni brusilnik 18 V, za plošče Ø 230 mm, z akumulatorjem



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077135 M18FLAG230
GTIN	4058546564056
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski dvoročni kotni brusilnik Ø 230 mm. Izvedba s stikalom Totmann in zaščito proti ponovnemu zagonu.

Najnovejša generacija motorja POWERSTATE™ brez ščetk (poganja ga samo en akumulatorski paket High Output™ 18 V / 12 Ah)

Obseg dobave:

Vključno z 1 li-ionskim akumulatorjem 18 V / 12 Ah **FORGE™**, polnilnikom akumulatorjev M12-18 FC, zaščitnim pokrovom, antivibracijskim stranskim ročajem, hitrovpenjalno matico Fixtec, 2 zamenljivima mrežama za zaščito pred prahom, transportnim kovčkom.

Tehnični opis

Posebnosti	Varnostno stikalo, FIXTEC
Kapaciteta akumulatorja	12 Ah
Oznaka proizvajalca	M18FLAG230XP-DB-121C
Maksimalni Ø plošče	230 mm
Maksimalno število vrtljajev	6600 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Število vključenih akumulatorjev	1

Podatkovni list

Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,7 m/s ²
Masa	5,2 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Največja globina rezanja	65 mm
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki