

Garant**Strojni navojni sveder za skožno izvrtino GARANT Vap Tap, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146437 M3-12
GTIN	4069515037549
Razred artikla	13V

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 132642

Tehnični opis

Serija	Master Tap
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371
Barvni prstan	zelena

Vrsta izdelka

Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	18 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Ustrezni izdelki<https://www.hoffmann-group.com/Sl/sl/hom/p/146437-M3-12>