

**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302420 6
GTIN	4250122600220
Razred artikla	36E

Opis**Izvedba:**

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Tehnični opis

Navoj M	M16
Previsna dolžina A	50 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Celotna dolžina L	143 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 6 mm	309900 6