



Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 50-100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428941 50-100
GTIN	4059192065003
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

3-točkovni mikrometri za notranje merjenje ali notranji hitri merilniki s priključnim navojem za enostavno menjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

Mikrometri za notranje merjenje s podaljšano zaskočko, hitre meritve na naklonu vretena 1,5 mm. Praktične merilne funkcije, npr. 3 PREDNASTAVITEV, prikaz tolerance s simboli, ABS.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428931 s pripadajočimi nastavitvenimi prstani.

Dodatni pribor:

Podaljšek št. 428950, podatkovni kabel št. 498941, nastavitveni prstani št. 484030, vpenjalna plošča za stojalo za mikrometre št. 428951.

Tehnični opis

Tip baterij	Gumbasta baterija
-------------	-------------------

Podatkovni list

Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število nastavitvenih obročev	2
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Število merilnih glav	4
Število vključenih baterij	1
Merilno območje	50 - 100 mm
Ø nastavitvenega obroča	60/85 mm
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/428941-50-100>