



Digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 85-100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428931 85-100
GTIN	4059192064921
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

3-točkovni mikrometri za notranje merjenje ali notranji hitri merilniki s priključnim navojem za enostavno menjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

Mikrometri za notranje merjenje s podaljšano zaskočko, hitre meritve na naklonu vretena 1,5 mm. Praktične merilne funkcije, npr. 3 PREDNASTAVITEV, prikaz tolerance s simboli, ABS.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podaljšek št. 428950, podatkovni kabel št. 498941, nastavitveni prstani št. 484030, vpenjalna plošča za stojalo za mikrometre št. 428951.

Tehnični opis

Merilno območje	85 - 100 mm
Točnost	0,005 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Tip baterij	Gumbasta baterija
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odčitavanje	0,001 mm

Podatkovni list

Mera a	0,5 mm
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Standardna globina merjenja	97 mm
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/428931-85-100>