



### Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom in i-Wi, Merilno območje: 6-8mm



#### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 428934 6-8    |
| GTIN                  | 4059192065478 |
| Razred artikla        | 43A           |

#### Opis

##### Izvedba:

3-točkovni mikrometri za notranje merjenje ali notranji hitri merilniki s priključnim navojem za enostavno menjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

Notranji hitri merilniki z uvlekom vzvoda po celotnem merilnem območju. Velik vrtljiv (270°) zaslon na dotik s praktičnimi merilnimi funkcijami, npr. 3 PREDNASTAVITEV, prikaz tolerančnih vrednosti s 3 barvnimi LED-lučkami in simboli na zaslonu, ABS.

Dodatno z vgrajenim radijskim sistemom i-wi za enostaven, brezžični prenos merilnih podatkov na vsak PC.

##### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

##### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

##### Dodatni pribor:

Podaljšek št. 428950, podatkovni kabel št. 498941, nastavitveni prstani št. 484030, vpenjalna plošča za stojalo za mikrometre št. 428951.

Radijski sprejemnik i-wi Stick, št. 498912 vel. STICK.

#### Tehnični opis

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
|-----------|----------------------|

## Podatkovni list

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032                |
| Mera a                                | 1,5 mm                       |
| Vrsta IP-zaščite                      | IP 65                        |
| Odčitavanje                           | 0,001 mm                     |
| Standardna globina merjenja           | 58 mm                        |
| Število vključenih baterij            | 1                            |
| Točnost                               | 0,004 mm                     |
| Merilno območje                       | 6 - 8 mm                     |
| Standard                              | DIN 863                      |
| Preklop odčitavanja                   | mm / cole                    |
| Vmesnik                               | Vmesnik USB                  |
| Vmesnik                               | USB-vmesnik                  |
| Vmesnik                               | Radijski sistem MAHR i-wi    |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti     | Sistem MAHR Reference Lock   |
| Funkcija prednastavitve               | da                           |
| Merilno orodje                        | digitalni                    |
| Pakiranje                             | čvrsta škatla                |
| Kalibriranje                          | B6                           |
| Vrsta izdelka                         | 3-točkovni notranji merilnik |

### Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/428934-6-8>