



Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom in i-Wi, Merilno območje: 40-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428934 40-50
GTIN	4059192065553
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

3-točkovni mikrometri za notranje merjenje ali notranji hitri merilniki s priključnim navojem za enostavno menjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

Notranji hitri merilniki z uvekoma vzvoda po celotnem merilnem območju. Velik vrtljiv (270°) zaslon na dotik s praktičnimi merilnimi funkcijami, npr. 3 PREDNASTAVITEV, prikaz tolerančnih vrednosti s 3 barvnimi LED-lučkami in simboli na zaslonu, ABS.

Dodatno z vgrajenim radijskim sistemom i-wi za enostaven, brezžični prenos merilnih podatkov na vsak PC.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podaljšek št. 428950, podatkovni kabel št. 498941, nastavitveni prstani št. 484030, vpenjalna plošča za stojalo za mikrometre št. 428951.

Radijski sprejemnik i-wi Stick, št. 498912 vel. STICK.

Tehnični opis

Napajanje	Baterijsko napajanje
Mera a	0,5 mm

Podatkovni list

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Odčitavanje	0,001 mm
Standardna globina merjenja	76 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Točnost	0,004 mm
Število vključenih baterij	1
Merilno območje	40 - 50 mm
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/428934-40-50>