



Kompaktna brusilna plošča U-Edge Pro (ZA), Ø 125 mm, Zrnatost: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

566315 40

GTIN

4027497233472

Razred artikla

53L

Tehnični opis

Zrnatost

40

Ø plošče

125 mm

Ø izvrtine

22,23 mm

Kratica za brusno sredstvo

ZA

Delež železa, žvepla in klora

< 0,1 %

Značilnost blagovnega imena

Ø 125 mm

za material

Jeklo

maksimalna obodna hitrost

80 m/s

Vrsta izdelka

Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

Podatkovni list

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		