



## Kombinirani trn za rezkarje, SK 40 A = 52, Ø trna d1: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302500 16
GTIN	4250122600763
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

#### Uporaba:

**Z moznikom** – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

**S sojemalnim obročem** – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

#### Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in pritezni vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

### Tehnični opis

Celotna dolžina L	162 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Previsna dolžina A	52 mm
Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	17 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	16
Navoj M	M16
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	27 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16

Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

## Pribor

Pritezni vijak za rezkar za $\varnothing$ trna 16 mm	309860 16
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Sojemalni obroč za $\varnothing$ trna 16 mm	309870 16
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 16	309680 16
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski ZK25 za glave za ER-vpenjalne stročnice 16	309720 16
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 16	309700 16
Specialni ključ za $\varnothing$ trna 16 mm	309840 16
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40