



Kombinirani trn za rezkarje, SK 40 A = 52, Ø trna d1: 22mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302500 22
GTIN	4250122600770
Razred artikla	36E

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in pritezni vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	31 mm
Navoj M	M16
Celotna dolžina L	164 mm
Previsna dolžina A	52 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	22
Ø trna d ₁	22 mm
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	19 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22

Vpenjalni $\varnothing D_1$	22 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Specialni ključ za \varnothing trna 22 mm	309840 22
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Sojemalni obroč za \varnothing trna 22 mm	309870 22
Pritezni vijak za rezkar za \varnothing trna 22 mm	309860 22
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40