



## Kombinirani trn za rezkarje, SK 40 A = 52, Ø trna d1: 27mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302500 27
GTIN	4250122600787
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

#### Uporaba:

**Z moznikom** – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

**S sojemalnim obročem** – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

#### Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in pritezni vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	52 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	27
Navoj M	M16
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	33 mm
Celotna dolžina L	166 mm
Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	21 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27

Vpenjalni $\varnothing D_1$	27 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni vijak za rezkar za $\varnothing$ trna 27 mm	309860 27
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Sojemalni obroč za $\varnothing$ trna 27 mm	309870 27
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni ključ za $\varnothing$ trna 27 mm	309840 27
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40