



Kombinirani trn za rezkarje, SK 40 A = 52, Ø trna d1: 32mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302500 32 |
| GTIN | 4250122600794 |
| Razred artikla | 36E |

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 32 |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 |
| Ø trna d ₁ | 32 mm |
| Navoj M | M16 |
| Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem | 24 mm |
| Celotna dolžina L | 169 mm |
| Previsna dolžina A | 52 mm |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 38 mm |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 32 mm |
| Trn za rezkarje | SK 40 A = 52 |
| Standard | DIN 6358 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 |
| Natančnost krožnega teka | $\leq 6 \mu\text{m}$ |
| Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Pritezni vijak za rezkar za \varnothing trna 32 mm | 309860 32 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32 | 309680 32 |
| ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 32 | 309700 32 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Specialni ključ za \varnothing trna 32 mm | 309840 32 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Sojemalni obroč za \varnothing trna 32 mm | 309870 32 |