

WEKEM®**Teflonski tesnilni trak, 12 m, Tip: GOLD****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Razred artikla	08G

Opis**Izvedba:**

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. **Popoln površinski kontakt** zagotavlja **100-odstotno tesnost**. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanke tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil. Posebej močan, tesen, elastičen teflonski trak najvišje kakovosti, za vse vrste navojev. Primeren za propan, butan, zemeljski plin, benzen in goriva, temperaturno območje od –240 do 260 °C.

Uporaba:

Odvisno od medija, cevovoda in velikosti navoja možnost uporabe do pribl. 100 barov (potrebno je lastno testiranje), pri temperaturi 200 °C do maks. 16 barov.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392.

Tehnični opis

Debelina	0,1 mm
----------	--------

Širina	12 mm
Za vrsto navoja	Vse
Oznaka proizvajalca	GT
Obstočnost od datuma proizvodnje	60 mesec
Dolžina	12 m
Temperatura skladiščenja	20 °C
Barva	rumena
Temperaturno območje uporabe	-240 - 260 °C
Kemična osnova	Politetrafluoroetilen (PTFE)
Lastnost	Ne postane krhko
Lastnost	Se ne lepi
Lastnost	Negorljivo
Značilnost blagovnega imena	12 m
Vrsta izdelka	Tesnilni traki