

KÄRCHER

Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVRL65/12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Razred artikla	07D

Opis

Izvedba:

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje **hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).**

- **Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.**
- **Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.**
- **Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.**

Industrijski sesalnik z enim motorjem 1,2 kW **sprekucnim ogradjem in 65-litrskim zabojem.**

Napotek:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP v naši spletni trgovini.

Tehnični opis

Razred sesanja prahu	L
Razred sesanja prahu	L
Višina	1251 mm

Podatkovni list

Poraba moči	1200 W
Število turbin	1
Prostornina zbiralnika	65 l
Velikost priključka	DN50 mm
Vakuum	235 mbar
Masa	33 kg
Delovni hrup	70 dB(A)
Širina	526 mm
Pretok zraka	72 l/s
Dolžina	718 mm
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje