

KÄRCHER

Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVRL65/24



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078522 IVRL65/24
GTIN	4066529164117
Razred artikla	07D

Opis

Izvedba:

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje **hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).**

- **Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.**
- **Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.**
- **Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.**

Industrijski sesalnik z dvema motorjema 2,4 kW **sprekucnim ogrođjem in 65-litrskim zabojem.**

Napotek:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP v naši spletni trgovini.

Tehnični opis

Prostornina zbiralnika	65 l
Velikost priključka	DN50 mm
Vakuum	235 mbar

Podatkovni list

Pretok zraka	144 l/s
Višina	1326 mm
Poraba moči	2400 W
Masa	43 kg
Širina	532 mm
Dolžina kabla	6 m
Dolžina	737 mm
Razred sesanja prahu	L
Delovni hrup	70 dB(A)
Število turbin	2
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje