



LED-žepna svetilka z akumulatorjem, Tip: P6R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081398 P6R
GTIN	4058205038195
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.

Obseg dobave:

Vklj. z akumulatorjem in zanko za roko.

Tehnični opis

Čas delovanja v 2. stopnji	7,5 h
Čas delovanja v 3. stopnji	65 h
Vrsta IP-zaščite	IP 68
Masa	165 g
Čas obratovanja	2,5 h
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok, stopnja 3	25 lm
Ø glave	35 mm
Celotna dolžina	150 mm
Število vključenih akumulatorjev	1
Svetlobni tok Boost	1200 lm

Podatkovni list

Svetlobni tok	700 lm
Daljšje trajanje osvetlitve	10 s
Svetlobni tok, stopnja 2	300 lm
Vrsta izdelka	Žepna svetilka