



LED-žepna svetilka z akumulatorjem, Tip: P7R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081398 P7R
GTIN	4058205037372
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V **proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija** so vsi kontakti pozlačeni, **kakovostne leče** združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo. Intuitivno upravljanje z vrtljivim stikalom.

Obseg dobave:

Vklj. z akumulatorjem in zanko za roko.

Tehnični opis

Svetlobni tok Boost	2000 lm
Svetlobni tok, stopnja 3	25 lm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	1200 lm
Ø glave	35 mm
Daljša trajanje osvetlitve	10 s
Vrsta IP-zaščite	IP 68
Celotna dolžina	159 mm
Masa	197 g
Čas obratovanja	2,5 h
Čas delovanja v 3. stopnji	80 h

Podatkovni list

Svetlobni tok, stopnja 2	450 lm
Število vključenih akumulatorjev	1
Čas delovanja v 2. stopnji	5,5 h
Vrsta izdelka	Žepna svetilka