

uvex

Par delovnih rokavic uvex phynomic C XG ESD, Velikost rokavic: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094462 7
GTIN	4048612120248
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex phynomic C XG ESD. Fine delovne rokavice z zaščito stopnje C se prilegajo kot druga koža. Dober oprijem v vlažnih in oljnih delovnih pogojih. Oeko-Tex 100 certificirane in primerne za zaslone na dotik. Primerne za stik z živili in delovna območja ESD v skladu s standardom EN 16350.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik

Podatkovni list

elektrostatična lastnost	ESD testiran v skladu z EN 16350
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Nosilni material	HPPE, steklena vlakna, PA, elastan, ogljik
Prevleka	Pena Xtra Grip iz vodnega polimera
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	modra/črna
Masa	58 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti