



Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB, BT 40 kratek, Vpenjalni \varnothing D1: 20mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302600 20 |
| GTIN | 4250122612872 |
| Razred artikla | 36E |

Opis

Izvedba:

Vsa držala brunirana.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------|
| Vpenjalni \varnothing D ₁ | 20 mm |
| Previsna dolžina A | 63 mm |
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 |
| Zunanji \varnothing D | 52 mm |
| Trn za rezkarje | BT 40 kratek |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Oblika | ADB |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm | 309900 20 |